

# ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8216599

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ขนาด                                   | 86                     |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| อัตราทดเกียร์                          | 1:1                    |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III      |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 100 %              |
| ระดับการป้องกัน                        | IP69K                  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 174 kgmm <sup>2</sup>  |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 9.5 Nm                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 2990 g                 |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส              | C50-10                 |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์                 | 88C                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |