

กระบอกลม DPRA-N-3/4"-1.5-NGP4-N

หมายเลขชิ้นส่วน: 8217826

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อับ	1.5 in
Øลูกสูบ	3/4"
เกลียวก้านลูกสูบ	1/4-28 UNF-2A
การทำให้หมด ๑	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ปลายก้านลูกสูบ	เกลียวนอก
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกระเบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ป้องกันการหมุน/คู่มือ	ก้านลูกสูบกลม
แรงดันใช้งาน	9.99 psi...150 psi
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °F...300 °F
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.32 lb
พอร์ตกลม	1/8 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง
ท่อทรงกระบอกรัดวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง