

# กระบอกกลม DPRA-N-3/4"-1-SNGP4-N

หมายเลขชิ้นส่วน: 8217836

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| อับ                                    | 1 in  |
| Øลูกสูบ                                | 3/4"  |
| เกลียวก้านลูกสูบ                       | 1/4-28 UNF-2A                                   |
| การทำให้หมด ๑                          | ไม่มีกั้นกระแทก                                 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                      |
| ปลายก้านลูกสูบ                         | เกลียวนอก                                       |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก            |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก   |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                  | ก้านลูกสูบกลม                                   |
| แรงดันใช้งาน                           | 9.99 psi...150 psi                              |
| ฟังก์ชัน                               | บทบาทเดียว                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °F...300 °F                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.2 lb  |
| พอร์ทกลม                               | 1/8 NPT   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                          |
| ซีลวัสดุ                               | NBR   |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                     |