

# กระบอกกลม DPRA-N-1 1/4"-1-NGP4-N

หมายเลขชิ้นส่วน: 8217855

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| อับ                                    | 1 in   |
| Øลูกสูบ                                | 1 1/4"   |
| เกลียวก้านลูกสูบ                       | 7/16-20 UNF-2A                                 |
| การทำให้หมด ๑                          | ไม่มีกั้นกระแทก                                |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                     |
| ปลายก้านลูกสูบ                         | เกลียวนอก                                      |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | ลูกสูบ<br>ก้านลูกสูบ<br>กระบอกกระบอก           |
| การตรวจจับตำแหน่ง                      | ปราศจาก  |
| ป้องกันการหมุน/คู่มือ                  | ก้านลูกสูบกลม                                  |
| แรงดันใช้งาน                           | 9.99 psi...150 psi                             |
| ฟังก์ชัน                               | การแสดงคู่                                     |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                              |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °F...300 °F                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 0.59 lb  |
| พอร์ตกลม                               | 1/8 NPT  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| ซีลวัสดุ                               | NBR  |
| ก้านลูกสูบวัสดุ                        | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |
| ท่อทรงกระบอกวัสดุ                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |