


ชุดแกน EAMM-A-C42-6-89CA-S5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8230176

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ความยาวระบุ | 60.5 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| อัตราทดเกียร์ | 1:1 |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 8000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 100 % |
| ระดับการป้องกัน | IP69K |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 5.87 kgmm ² |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 6.5 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 670 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส | C42-8 |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์ | 68C |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |