


ชุดแกน EAMM-A-C42-8-79CB-S5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8230177

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	54 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 100 %
ระดับการป้องกัน	IP69K
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	5.87 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	6.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	800 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	C42-8
อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์	78CB
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS