


ชุดแกน EAMM-A-C80-19-134CA-S5

หมายเลขชิ้นส่วน: 8230197

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวระบุ	90 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 100 %
ระดับการป้องกัน	IP69K
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	128 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	60 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3870 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	C80-19
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	134CA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS