

ท่อโลหะเคลือบพลาสติก PM-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 9084

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	19 mm
Øภายใน	3.92 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...30 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-29 °C...65 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.024 kg/m
สี	สีดํา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด โพสิทิวเทน