

ท่อโลหะเคลือบพลาสติก PM-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 9087

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	8 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	25 mm
Øภายใน	5.2 mm
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.95 bar...30 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-29 °C...65 °C
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	0.032 kg/m
สี	สีดํา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด โพสิยูรีเทน