

ตาเหล็ก SGS-M12

หมายเลขชิ้นส่วน: 9257

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	M12
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	ISO 12240-4
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...150 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	132 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุวงแหวนรอบนอก	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์
วัสดุวงแหวนด้านใน	เหล็ก
วัสดุเนื้อ	เหล็กกล้าไนซ์