

ตาเหล็ก SGS-M20X1,5

หมายเลขชิ้นส่วน: 9264

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| ขนาด | M20x1.5 |
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน | ISO 12240-4 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 468 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุวงแหวนรอบนอก | ทองเหลือง |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าไนซ์ |
| วัสดุวงแหวนด้านใน | เหล็ก |
| วัสดุเนื้อ | เหล็กกล้าไนซ์ |