

บอลวาล์ว QH-1
หมายเลขชิ้นส่วน: 9545

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--------------------|---------------|
| ฟังก์ชันวาล์ว | 2/2 bistable |
| ขอตอลม 1 | G1 |
| ขอตอลม 2 | G1 |
| ประเภทการดำเนินการ | ด้วยตนเอง |
| ประเภทของรีด | การติดตั้งสาย |
| อัตราการไหลปกติ | 33000 l/min |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ความกว้างปรกติ | 25 mm |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | ทองเหลือง |
| หลักการปิดผนึก | อ่อน |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ได้มาตรฐาน | ISO 228-1 |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | บอลวาลว |
| ขอตอแรงดันที่กำหนด PN | 30 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ปานกลาง | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] ก๊าซเฉื่อย น้ำ - ไม่ใช่ไอน้ำ ของเหลวที่เป็นกลาง สื่อกระแสอื่น ๆ ตามคำขอ |
| อุณหภูมิปานกลาง | -20 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 830 g |
| ซีลวัสดุ | FPM ไฟเบอร์ |
| ลูกบอลวัสดุ | ทองเหลืองชุบโครเมียม |
| เพลลาวัสดุ | ทองเหลือง |