


กำมปู SG-M48X2

หมายเลขชิ้นส่วน: 9583

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | M48x2 |
| โตมาตรฐาน | ISO 8140 |
| การเชื่อมต่อแบบเกลียว | เกลียวใน M48x2 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion | ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1% ขอยกเว้น ไตแก แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -40 °C...150 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 10029 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุโบลท์ | เหล็ก สังกะสี |
| ส้อมวัสดุ | เหล็ก สังกะสี |
| วัสดุน็อต | เหล็ก สังกะสี |