

ตัวแปลง AD-1/8NPT-G1/8-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 9624

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	5.95 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 1	7 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 2	6 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	9.5 g
ข้อต่อ 1	เกลียวตัวผู้ 1/8 NPT
ข้อต่อ 2	เกลียวตัวเมีย G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์