

# ตัวแปลง AD-3/8NPT-G3/8-I

หมายเลขชิ้นส่วน: 9626

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปอร์ต	11.5 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.95 bar...10 bar
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 1	22 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 2	25 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25.98 g
ข้อต่อ 1	เกลียวตัวผู้ 3/8 NPT
ข้อต่อ 2	เกลียวตัวเมีย G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สีวัสดุ	พีวีซี
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าไนซ์