

## Double nipple E-G1/2-1/2NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 9633

FESTO



### แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	14.3 mm
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ลบ	-0.95 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 1	40 Nm
แรงบิดสูงสุดในการขันข้อต่อ 2	28 Nm
แรงบิดกระชับที่กำหนด	47.9 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	47.68 g
ข้อต่อ 1	G1/2
ข้อต่อ 2	1/2 NPT
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS