


วาล์วพัลส์สั้น VLK-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 9639

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	2.5 mm
แรงดันใช้งาน	2.5 bar...8 bar
อัตราการไหลปรกติ	90 l/min
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	170 g
ประเภทของวัสดุ	บนโครงยึด
ซิลิโคน	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ