


# วาล์วไอเสียตัวน SE-3/8-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 9687

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	การระบายลมออกอย่างรวดเร็ว
ขอตอลม 1	G3/8
ขอตอลม 2	G3/8
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติ 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2760 l/min
มาตรฐานอัตราการไหลความดัน 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2880 l/min
แรงดันใช้งาน	0.2 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...75 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ความกว้างปรกติ	11 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...75 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	125 g
ขอตอลม 3	G3/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR