



# Darbe emici YSR-20-25

Ürün numarası: 10869

FESTO

ayarlanabilir, tekrar doldurulabilir



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	20
Strok	25 mm
Yastıklama	ayarlanabilir sert katarkeristik
Montaj konumu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	3 m/s
Geriye dönme süresi kısa	0,4 s
Geriye dönme süresi uzun	1 s
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Yastıklama boyu	25 mm
Max. Dayama kuvveti	2.500 N
Strok başına max.enerji emme değeri	62,5 J
Saat başına max.enerji emme değeri	180.000 J
Max. Geriye kalan enerji	0,32 J
Geriye döme kuvveti	25 N
Ürün ağırlığı	420 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alıslımlı çelik