


Filtre-Regülatör Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1-D-5M-MAXI-NPT

Ürün numarası: 173816

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|---|
| Boyut | Maksi |
| Seri | D |
| Montaj konumu | dikey |
| Filtre hassasiyeti | 5 µm |
| Su tahliye | elle dönen |
| Maks. yoğuşma miktarı | 80 cm ³ |
| Kabuk koruması | Metal koruyucu kafes |
| Çalışma basıncı | 1 Bar...16 Bar |
| Maks. basınç histerezi | 0.4 Bar |
| Standart anma debisi | 8000 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1470 Gram |
| Montaj türü | isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu montaj köşebenti ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi | PC |