


Tek yönlü akış kontrol valfleri GRLA-M3-QS-3

Ürün numarası: 175041

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | Egzoz debi kontrol valfi geri dönüş fonksiyonu |
| Pnömatik bağlantı 1 | QS-3 |
| Pnömatik bağlantı 2 | M3 |
| Ayar elemanı | Oluklu vida |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Kısma yönünde standart anma debisi | 41 l/min |
| Blokaj yönünde standart anma debisi | 27 l/min...50 l/min |
| Çalışma basıncı | 0.2 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Denizcilik sınıflandırması | bkz. sertifika |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Kısma yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) | 95 l/min |
| Geri dönüşsüz yönde 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi) normal debi | 75 l/min...110 l/min |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Maks. sıkma torku | 0.3 Nm |
| Ürün ağırlığı | 7 Gram |
| Vida dişli muylu malzemesi | Pirinç nikel kaplı |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |

| Özellik | Değer |
|-----------------------|------------------|
| Ayar vidası malzemesi | Pirinç |
| Döner eklem malzemesi | Çinko pres döküm |