

Yuvarlak kesitli silindir DSAS-63- -PPV-A-CT


Ürün numarası: 176615

FESTO

End cap with swivel bearing

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir

Products to be discontinued. Available until 2010.



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 500 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	27 mm
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	1.682 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.870 N
0 mm strokda hareket eden kütle	1.137 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	43,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.397 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	24,8 g
Pnömatik bağlantı	M45x1,5
Malzeme hakkında not	Free of copper and PTFE
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik