


Valf adası VIFB-03-B

Ürün numarası: 18980

FESTO

Valf adası VIMP-/VIFB-03, fieldbus bağlantılı.
Üretimden kalkan tipler. 2012'ye kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 iki durumlu 5/2 tek durumlu 5/3 basınçlı 5/3 egsoz 5/3 kapalı
Standart nominal debi	300 ... 1.300 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Elektriksel bağlantı	Fieldbus
Valf yerlerinin max. sayısı	26
Maks. basınç bölgesi sayısı	3
Elektriksel I/O sistemi	evet
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Genişlik	18 mm 26 mm
Koruma sınıfı	IP65
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf adası tipi	03
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Pilot basıncı beslemesi	harici dahili
Valf adası yapısı	modüler ve genişletilebilir
Dahili pilot hava beslemeli valf adası için çalışma basıncı	4 ... 8 bar
Pilot basıncı	4 ... 6 bar
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C