


Baęlantı kablosu

KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B

Ürün numarası: 196064

FESTO

CPE-M1BH ve CPE10SC bobinli valfler ve MPV multi-pin dağıtıcı için.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Montaj konumu	istenildięi gibi
Ek fonksiyonlar	Tutma akımının düşürülmesi
Anahtarlama konum göstergesi	LED
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün ağırlığı	18 g
Elektriksel baęlantı	açılı soket / düz fiş kare tasarım / M8x1 2-pin / 3-pin
Kablo yapısı	2x0,25
Kablo çapı	3,4 mm
Kablo uzunluğu	0,5 m
Koruyucu topraklama baęlantısı	temin edilemez
Baęlantı şekli	Merkezi M2 vida ile bobinli valf üzerine
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PUR)
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Bronz