


Eksenel kit EAMM-A-D32-60G

Ürün numarası: 2946758

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	6.5 Nm
Ürün ağırlığı	540 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D32A D32B D32C
Arayüz kodu motor In	60G
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu