

Moment Dengeleme Baęlantısı DARD-L8-25-S

Ürün numarası: 4134871

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	20/25
Radyal sapma +/-	2.5 mm
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklıęı	0 °C...60 °C
Kuvvet yönünde +/- kısa süreli izin verilen maksimum yük	3000 N
Kuvvet yönünde +/- maksimum izin verilen uzun süreli yük	1400 N
Ürün aęırlıęı	48 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu bakır içermez
Adaptör malzemesi	Alüminyum, eloksallı
Vida malzemesi	Çelik, galvanize