



Soket

NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

Ürün numarası: 5195384

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Protokol	Ethernet PROFINET
İlave fonksiyonlar	AIDA gereksinimlerini karşılar
Bağlantı frekansı	750
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	90 g
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	RJ45
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	8
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	8
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	İstenmeyen çekmeyi önlemek için kilitlemeli itme-çekme
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Kesme kelepçesi
Çalışma gerilimi aralığı DC	50 V
Nominal çalışma gerilimi DC	50 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	1.75 A
Aşırı gerilim direnci	1500 V
Blendaj	360° mümkün
Aktarma özellikleri	ISO/IEC 11801'e göre Kategori 5 TIA/EIA-568B'ye göre Kategori 5
Doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma	PELV
Kablo bağlantısı	Pg11 altıgen SW20
Kablo çapı	5.5 mm...10 mm
Damar çapı	1.6 mm
İletkenin nominal kesiti	0.25 mm ² ...0.32 mm ² AWG22 AWG23
Bağlantı kesitine ilişkin not	1 telli iletken için 0,25 - 0,32 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C

Özellik	Değer
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Yangın testi	UL94 V-0
Kirlenme derecesi	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Gövde rengi	gümüş
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-V
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı, nikel kaplı ve altın kaplı
İzin verilen yalıtım kılıfı	PP PUR PVC