

Yuvarlak silindir DSNU-40-15-P-A

Ürün numarası: 5262530

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 15 mm |
| Piston çapı | 40 mm |
| Piston mili dış ölçüsü | M12x1,25 |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | Piston Piston mili Silindir boru |
| Konum algılama | yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 633.3 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 752.9 N |
| Hareketli kütle | 254 Gram |
| Ürün ağırlığı | 697 Gram |
| Montaj türü | aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı | G1/4 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR TPE-U(PU) |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımli çelik |
| Silindir borusu malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |