



Yağlayıcı MS6N-LOE-1/4-R-Z

Ürün numarası: 531713

FESTO

Plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, akış yönü: sağdan sola.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölçü	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	proportional standard mist lubricator
Max. Yağ doldurma miktarı	75 cm ³
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Giriş basıncı	1 ... 16 bar
Yağlayıcı fonksiyonu için min. debi	50 l/min
Standart nominal debi	2.500 l/min
Kullanım havası	40 µm filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kullanım havası sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yağ viskozitesi	ISO VG 32
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	600 g
Bağlantı şekli	Aksesuarlı Seçenekler: Hat döşeme
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	NPT1/4-18
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	PC