

Kablolu soket NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

Ürün numarası: 566660

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	35 Gram
Elektrik bağlantısı 1, işlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	köşeli
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Bağlantı şeması H
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	2
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Geçmeli kilit
Elektrik bağlantısı 2, işlev	Kontrol tarafı
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Kablo
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	2
Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	2
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...60 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	3 A
Kablo uzunluğu	2.5 m
Kablo özelliği	statik uygulamalar için
Kablo çapı	3.4 mm
Kablo yapısı	2 x 0,14 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.14 000013
Damar uçları	soyulmuş kör kesim
Koruma türü	IP40
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Kablo kılıfının rengi	gri
Gövde malzemesi	POM
Gövde rengi	siyah
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı kalaylı
Yalıtım kılıfı malzemesi	PVC