


Vantuz OGVM-100-A-N-G14F

Ürün numarası: 8073840

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz yükseklik kompanzatorü	26 mm
Min. iş parçası yarıçapı	90 mm
Nominal genişlik	8 mm
Vantuz çapı	100 mm
Vantuz hacmi	115 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-60 kPa -0.6 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	379 N
Nominal çalışma basıncında yanal kuvvet	346 N
Ürün ağırlığı	109 Gram
Montaj türü	vakum bağlantısı üzerinden
Vakum portu	Dişi dış G1/4
Renk	siyah
Shore sertliği	60 +/- 5
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR