


Kör soket
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Ürün numarası: 8090740

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	34 mm
Yükseklik	22.4 mm
Uzunluk	69.2 mm
Ürün ağırlığı	75.4 g
Hazne boyutu	1
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	RJ45 ve SC-RJ için
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	İtme-çekme
Koruma türü	IP65 IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Gövde rengi	gümüş
Gövde malzemesi	Döküm çinko, nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Yangın testi	UL94 V-0