


Darbe emici DYSS-4-4-Y1F-F1A-G2

Ürün numarası: 8119994

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	4
Strok	4 mm
Sönümleme	kendinden ayarlı
Montaj konumu	herhangi bir
Konum algılama	Yok
Maks. çarpma hızı	1 m/s
Oda sıcaklığında sıfırlama süresi	0.2 saniye
Min. ortam sıcaklığında geri dönüş süresi	1 saniye
Çalışma şekli	tek etkili baskılayan
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Sönümleme uzunluğu	4 mm
Maks. durdurma kuvveti	100 N
Maks. sıkma torku	1 Nm
Strok başına maks. enerji tüketimi	0.8 j
Saatte maksimum enerji tüketimi	5500 j
Maks. artık enerji	0.006 j
Geri getirme kuvveti	0.7 N
Min. itme kuvveti	4.5 N
Ürün ağırlığı	4.5 Gram
Kütle aralığı	1.7 kg
Montaj türü	kilit somunu ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımlı çelik