


# Valf VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

Ürün numarası: 8122933

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Standart anma debisi	703 l/min
Çalışma basıncı	0.1 MPa...0.8 MPa 1 Bar...8 Bar
Koruma türü	IP65
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	TÜV 968/V 1251.00/21
Güvenlik fonksiyonu	Emniyetli hava tahliyesi
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3'e kadar yüksek talep modu SIL 3'e kadar düşük talep modu
Çalışma basıncına ilişkin not	Harici pilot havası ile 0 - 0,8 MPa
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu