


Bobin VACS-C-R1-1RAL

Ürün numarası: 8135910

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Çalıştırma türü | elektrikli |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Karşılık geldiği norm | IEC 61010-1 ISO 20401 |
| Sinyal durumu göstergesi | LED |
| Devreye girme süresi | 100% |
| Yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı | H |
| Bobin başına nominal çekme akımı | 70 ms'ye kadar 138 mA |
| Akım azaltmada nominal akım | 50 ms sonra 70 mA |
| Bobin karakteristik değerleri | 24VDC:NS1.2:HS3.3 |
| İzin verilen gerilim dalgalanmaları | +/- 10% |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | UL MH18122 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Koruma türü | IP65 |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 32.5 g |
| Maks. kablo uzunluğu | 30 m |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü | Soket |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi | M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı | 4 |
| Elektrik bağlantısı 1, montaj türü | Vida kilidi |
| Montaj türü | tırtıklı somunlu |

| Özellik | Değer |
|----------------------|--------------------------------|
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | PA Çelik |
| Bobin malzemesi | Bakır Çelik Termoplastik |
| Sargı malzemesi | Bakır |