


Bobin VACF-B-R8-1RAL

Ürün numarası: 8150878

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Karşılık geldiği norm	IEC 61010-1 ISO 20401
Sinyal durumu göstergesi	LED
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Emaye telin yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin başına nominal çekme akımı	70 ms'ye kadar 138 mA
Akım azaltmada nominal akım	50 ms sonra 70 mA
Bobin karakteristik değerleri	24VDC:NS1.2:HS3.3
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- 10%
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH18122
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	49 g
Maks. kablo uzunluğu	30 m
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	3
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Vida kilidi
Montaj türü	tırtıklı somunlu

Özellik	Değer
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA Çelik
Bobin malzemesi	Bakır Çelik Termoplastik
Sargı malzemesi	Bakır