


Kapama plakası VABB-P19-16-T

Ürün numarası: 8154656

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Izgara ölçüsü	16 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Çalışma basıncı	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 Bar...7 Bar
Vakum uygunluğu	evet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Nominal sıkma torku	0.75 Nm
Ürün ağırlığı	14.9 Gram
Elektrik bağlantısı	Eklenti
Montaj türü	geçiş deliği ve vida ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Gövde malzemesi	PA66-GF30