

Güç kaynağı CACN-H-1-PE-EX2

Ürün numarası: 8155227

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Ölçüler G x U x Y	28 mm x 80 mm x 120 mm
Montaj konumu	Montaj rayı üzerinde: yatay/istendiği gibi
Kısa devre dayanımı	evet
Ters polarite koruması	evet
Durum göstergeleri	LED (durum)
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 V...32 V
Nominal çıkış gerilimi DC	54 V
Nominal çıkış akımı	2 A
Akım tüketimi	24 VDC'de 2.0 A
Güç kaynağı, bağlantı teknolojisi	Soket grubu, 3 kutuplu
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Listelenmiş (OL)
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	Sınıf I, Böl. 2 (ABD)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL E239998
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Patlamaya karşı koruma	Sınıf I, Böl. 2 (ABD)
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-30 °C...80 °C
Bağıl nem	% 5 - 85 yoğuşmayan
Koruma türü	IP20
Koruma türüne ilişkin not	IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-20 °C...55 °C
Ürün ağırlığı	350 g
Fieldbus arayüzü, bağlantı teknolojisi	Kovan
Montaj türü	şapka raylı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu