

Tek kullanımlık pipet ucu DHAP-1000-TA1-P960R

Ürün numarası: 8160284

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------------|---|
| Hacim | 1000 µl |
| Hazne boyutu | 960 |
| Tasarım | Festo'nun 20 ... 1000 µl tek kullanımlık pipet uçları için pipet ucu tutucusu |
| Paket tipi | Raf |
| Biyolojik yük | ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: serbest DNA: < 32 pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz birimi/µl Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/mL RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz birimi/µl |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Depolama sıcaklığı | 5 °C...40 °C |
| Depolama sıcaklığı ile ilgili not | Ambalaj içinde kısa süreli nakliye için -25... 55 °C |
| Bağıl nem | 10 - 90 % yoğuşmayan |
| Çevre koşulları | Atmosfer basıncı 80... 106 kPa |
| Ortam sıcaklığı | 5 °C...40 °C |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Pipet ucu malzemesi | PP |