


Baęlantı plakası kiti DADP-SP-G9-10-R

Ürün numarası: 8173533

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	10
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklıęı	-10 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	100 N
Maks. sıkma torku	0.8 Nm
Sıkma torku toleransı	±% 15
Ürün aęırlıęı	52 Gram
Montaj türü	Dięli üzerinden direkt sabitleme
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	yüksek alaşımli çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Plaka malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Vida malzemesi	Çelik