


Durdurma kiti DADP-SP-G9-10-F

Ürün numarası: 8173537

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. durdurma kuvveti	100 N
Maks. sıkma torku	0.9 Nm
Sıkma torku toleransı	±% 15
Ürün ağırlığı	27 Gram
Montaj türü	Dişli üzerinden direkt sabitleme
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Vida malzemesi	Çelik