

Sensör
SKDA-1.5-AB-G2
Ürün numarası: 8176315

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Kuvvet ölçüm aralığı	0 kN...1.5 kN
Kalibrasyon aralığı	-0.2 kN...2 kN
Sınır yükü	3.75 kN
Çalışma gerilimi aralığı DC	10 V...30 V
Analog çıkış	4 - 20 mA
Analog çıkışın doğruluğu $\pm$ % FS olarak	0.2 %FS
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Buna çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir.
Ürün ağırlığı	0.2 kg
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Koruma türü	IP67
Elektrik bağlantısı	5 kutuplu A kodlu Soket M12x1
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre