

Baęlantı kablosu NEBM-L15G24-ES-1-LE24

Ürün numarası: 8178801

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|---|
| Kablo tanımı | levha tutucusuz |
| Ürün aęırlığı | 110 g |
| Elektrik baęlantısı 1, iřlev | Saha cihazı tarafı |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü | 4x soket |
| Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı | düz |
| Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi | Baęlantı řeması L15 |
| Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı | 24 |
| Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 24 |
| Elektrik baęlantısı 2, iřlev | Kontrol tarafı |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü | 4x kablo |
| Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi | açık uç |
| Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı | 24 |
| Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 24 |
| Nominal çalışma gerilimi DC | 24 V |
| Blendaj | evet |
| Kablo uzunluęu | 1 m |
| Kablo özellięi | Enerji zincirleri için uygun |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döřeme | 23.1 mm |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döřeme | 33 mm |
| Kablo çapı | 3.3 mm...4.6 mm |
| Kablo yapısı | 2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ² |
| İletkenin nominal kesiti | 0.08 mm ² ...0.25 mm ² |
| Damar uçları | Kablo pabucu |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...70 °C |
| Esnek kablo döřemede ortam sıcaklığı | -5 °C...70 °C |
| Depolama sıcaklığı | -40 °C...70 °C |
| Baęıl nem | % 0 - 100 |
| Nominal kullanım yükseklięi | <= 2000 m NHN |
| CE iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | AB RoHS direktifine göre |
| UKCA iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı) | EMC için Birleřik Krallık düzenlemelerine göre |
| KC iřareti | KC-EMC |

| Özellik | Değer |
|------------------------|--------------------|
| LABS uygunluğu | VDMA24364 Zone III |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kablo kılıfı malzemesi | PUR |