

Baęlantı kablosu NEBM-L15G24-ES-3-LE24

Ürün numarası: 8178802

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Kablo tanımı	levha tutucusuz
Ürün aęırlığı	210 g
Elektrik baęlantısı 1, iřlev	Saha cihazı tarafı
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı türü	4x soket
Elektrik baęlantısı 1, kablo çıkışı	düz
Elektrik baęlantısı 1, baęlantı teknolojisi	Baęlantı řeması L15
Elektrik baęlantısı 1, kutup/damar sayısı	24
Elektrik baęlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar	24
Elektrik baęlantısı 2, iřlev	Kontrol tarafı
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı türü	4x kablo
Elektrik baęlantısı 2, baęlantı teknolojisi	açık uç
Elektrik baęlantısı 2, kutup/damar sayısı	24
Elektrik baęlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar	24
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Blendaj	evet
Kablo uzunluęu	3 m
Kablo özellięi	Enerji zincirleri için uygun
Bükülme yarıçapı, sabit kablo döřeme	23.1 mm
Bükülme yarıçapı, esnek kablo döřeme	33 mm
Kablo çapı	3.3 mm...4.6 mm
Kablo yapısı	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
İletkenin nominal kesiti	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Damar uçları	Kablo pabucu
Ortam sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Esnek kablo döřemede ortam sıcaklığı	-5 °C...70 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C...70 °C
Baęıl nem	% 0 - 100
Nominal kullanım yükseklięi	<= 2000 m NHN
CE iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB RoHS direktifine göre
UKCA iřareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleřik Krallık düzenlemelerine göre
KC iřareti	KC-EMC

Özellik	Değer
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kablo kılıfı malzemesi	PUR