


# Bağlantı kablosu NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Ürün numarası: 8178804

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                       | Değer   |
|---|---|
| Kablo tanımı                                  | levha tutucusuz   |
| Ürün ağırlığı                                 | 1010 g  |
| Elektrik bağlantısı 1, işlev                  | Saha cihazı tarafı  |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü          | 4x soket  |
| Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı           | düz   |
| Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi   | Bağlantı şeması L15   |
| Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı     | 24  |
| Elektrik bağlantısı 1, dolu kutuplar/damarlar | 24  |
| Elektrik bağlantısı 2, işlev                  | Kontrol tarafı  |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü          | 4x kablo  |
| Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi   | açık uç   |
| Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı     | 24  |
| Elektrik bağlantısı 2, dolu kutuplar/damarlar | 24  |
| Nominal çalışma gerilimi DC                   | 24 V  |
| Blendaj                                       | evet  |
| Kablo uzunluğu                                | 10 m  |
| Kablo özelliği                                | Enerji zincirleri için uygun                                |
| Bükülme yarıçapı, sabit kablo döşeme          | 23.1 mm   |
| Bükülme yarıçapı, esnek kablo döşeme          | 33 mm   |
| Kablo çapı                                    | 3.3 mm...4.6 mm   |
| Kablo yapısı                                  | 2 x 4 x 0,25 mm <sup>2</sup> + 2 x 8 x 0,08 mm <sup>2</sup> |
| İletkenin nominal kesiti                      | 0.08 mm <sup>2</sup> ...0.25 mm <sup>2</sup>                |
| Damar uçları                                  | Kablo pabucu  |
| Ortam sıcaklığı                               | -40 °C...70 °C  |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı          | -5 °C...70 °C   |
| Depolama sıcaklığı                            | -40 °C...70 °C  |
| Bağıl nem                                     | % 0 - 100   |
| Nominal kullanım yüksekliği                   | <= 2000 m NHN   |
| CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)             | AB RoHS direktifine göre                                    |
| UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)           | EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre              |
| KC işareti                                    | KC-EMC  |

| <b>Özellik</b>         | <b>Değer</b>       |
|------------------------|--------------------|
| LABS uygunluğu         | VDMA24364 Zone III |
| Malzeme hakkında not   | RoHS uyumlu        |
| Kablo kılıfı malzemesi | PUR                |