


Merkezleme kovanı ABAZ-G9-HD-20

Ürün numarası: 8183328

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	20
Montaj konumu	herhangi bir
Hazne boyutu	2
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-C1-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 6
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	7.9 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kovan malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik