


Piezo valf VEP-XA-4-B-T32C-F-D22-2

Ürün numarası: 8184037

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	16 mm
Valf fonksiyonu	3 yollu oransal regülatör kapalı
Tasarım	Bağlantı plakası valfi
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Çalıştırma türü	elektrikli
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Vakum uygunluğu	evet
Akış yönü	tersine çevrilemez
Koruma türü	IP65
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA66-GF30 TPE-U(PU)
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ürün ağırlığı	85.5 Gram
Nominal genişlik	4 mm
Çalışma basıncı	0.2 MPa 2 Bar 29 000032
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Akışkan sıcaklığı	5 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	5 °C...50 °C
Bağıl nem	% 5 - 90 yoğuşmayan
Pnömatik bağlantı 2	Flanş
Pnömatik bağlantı 4	Flanş
Pnömatik bağlantı 1	Flanş
Pnömatik bağlantı 3	Flanş

Özellik	Değer
Osilasyon direnci	FN 942017-4 ve EN 60068-2-6 uyarınca şiddet seviyesi 2 ile nakliye uygulama testi
Şok direnci	FN 942017-5 ve EN 60068-2-27'ye göre şiddet seviyesi 2 ile şok testi