

# Kartuş NPQX-D-PC10-T14-P10

Ürün numarası: 8184510

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	4.5 mm
Hortum yerleştirme derinliği	11.93 mm
Vida dişli muyluda conta türü	sızdırmazlık elemansız
Montaj konumu	yatay
Tasarım	düz şekil İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2.15 g
Montaj türü	tutma klipsi ile
Pnömatik bağlantı 1	Kartuş 10 mm
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 1/4" olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli