

Bağlantı plakası VABS-K3-16S-20-G18-P

Ürün numarası: 8186873

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Nominal genişlik	2 mm
Valf boyutu	16 mm
Akışkan bağlantısı	Dişi dış G1/8
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yanal bağlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilebilir
İşletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.3 Nm
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	7 Nm
Maks. sıkma torku	1.8 Nm
Ürün ağırlığı	26 Gram
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dişi dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PEEK