

Bağlantı plakası VABS-K2-10S-16-M5-P

Ürün numarası: 8186875

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Nominal genişlik	1.6 mm
Valf boyutu	10 mm
Akışkan bağlantısı	Dişi diş M5
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yanal bağlantı yönü
Maks. valf yeri sayısı	1
Akış yönü	tersine çevrilemez
İşletim ortamı	Sıvı akışkanlar Gaz akışkanlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Ortamla temas eden malzemelerin direncini dikkate alın
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Akışkan sıcaklığı	0 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.2 Nm
Bağlantı elemanı maks. sıkma torku	1 Nm
Maks. sıkma torku	1.8 Nm
Ürün ağırlığı	20 Gram
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile
Valf montaj türü	dişi diş ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı plakası malzemesi	PEEK